

Thermostat

PTSC-090C



液体の膨張を利用して、接点の開閉を行う「液膨張式サーモスタット」です。

仕・様

- ・品番：PTSC-090C
- ・DINレールに簡単に取付ける事が可能です
- ・サイズ：88×60×48
- ・設定温度：0～90℃
- ・接点容量(抵抗負荷)：16A/AC220V
- ・復帰温度差：約4℃
- ・本体耐熱性：100℃
- ・接続端子にて簡単に接続する事が可能です。

制御盤内や室内、エージングルームなどの温度調整用としてご使用頂けます。

スペースヒーターなどの加熱装置や冷却用のファン(換気扇)などに接続して温度調節用のスイッチとしてご使用頂けます。

乾燥器、暖房器、オーブン、ロースター、殺菌器、その他、業務用調理器、家庭用調理器、商業用諸装置、工場用諸装置に使用されています。



Thermostat ITS-050L

液体の膨張を利用して、接点の開閉を行う「液膨張式サーモスタット」です。



仕様

- ・品番：ITS-050L
- ・簡単に壁などに引っ掛け、ネジ止めが可能です。
- ・サイズ：121×87×60
- ・設定温度：0～50℃
- ・接点容量(抵抗負荷)：16A/AC220V
- ・復帰温度差：約4℃
- ・本体耐熱性：100℃
- ・リード線が出ていますので、ヒーターやファン(換気扇)に簡単に接続する事が可能です。
- ・接続方法：
 - 黒色リード線：コモン線(COMMON)
 - 赤色リード線：HEATING(ヒーター用 設定値以上OFF)
 - 緑色リード線：COLLING(ファン用 設定値以下OFF)

〔使用例〕

乾燥器、暖房器、オーブン、ロースター、殺菌器、その他、業務用調理器、家庭用調理器、商業用諸装置、工場用諸装置に使用されています。

電熱ヒーターのトータルプランナー



株式会社 加島

日本電熱機工業協同組合員

本社・工場 / 〒534-0014 大阪市都島区都島北通1丁目10番7号



TEL. (06) 6922-5541

FAX. (06) 6922-5545・5602

ホームページ <http://www.kashima-hot.co.jp>

Eメール info@kashima-hot.co.jp



- 電熱線・帯●各種抵抗材●高温電熱材エースット及カンタル●炭化珪素発熱材●耐熱鋼材●材料及加工品
- シーズヒーター●カートリッジヒーター●耐高温湿カートリッジヒーター●バンドヒーター●プレートヒーター●マイカヒーター●ストリップヒーター●鑄造ヒーター(アルミ・真鍮・銅)●マイクロヒーター●セラミックヒーター●シリコンゴム・ガラスヒーター(ワイヤー・リボン状)
- 近赤外線ヒーター(ランプ)●遠赤外線ヒーター●超遠赤外線ヒーター●石英管応用ヒーター(液用)●赤外線ランプ●高出力ランプヒーター(キセノン)●紫外線ランプ●反射器(水空式冷却)
- 温度制御器●液膨式サーモスタット●温度指示計●温度センサー(熱電対・抵抗体・サーミスタ)シーズタイプ●サイリスタ応用製品●ロバートショー製品
- 石英ガラス●セラミックス●マイカ●焼結マイカ●シリコンゴム・テフロン材料及加工品
- 耐熱電線(ガラス・テフロン・ゴム)●補償導線●シリコンガラス・ゴム●テフロンチューブ
- 熱風発生機●高温流体加熱器●恒温槽●電気炉●乾燥機及装置●電熱応用装置●サウナバスヒーター●電熱制御装置